

## KQN-M6/-2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ケーブルラグ、終端, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">1493900000</a>                           |
| 種別         | KQN-M6/-2,5  |
| GTIN (EAN) | 4050118303698  |
| 数量         | 100 items  |

## KQN-M6/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 0.97 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## コネクタ

|             |                     |           |                     |
|-------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 導体断面、最大     | 2.5 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 絶縁          | 利用できない              | 穴         | M 6                 |
| 軸の内径 (d1)   | 2.3 mm              | 軸の外径 (d3) | 11 mm               |
| 軸の長さ (a)    | 5 mm                | 接続長さ (l)  | 16 mm               |
| フランジ内径 (d2) | 6.5 mm              |           |                     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

図面



## アクセサリ

## Crimping tools



- 非絶縁コネクタ対応クリンプツール  
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
  - 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HTN 21                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9014610000</a> | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , インデントクリ |
| GTIN (EAN) | 4008190152734              | ンプ   |
| 数量         | 1 ST                       |  |