

KRN-M6/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,2.5 mm ² ,2.5 mm ² - 2.5 mm ²
注文番号	1495110000
種別	KRN-M6/-2,5
GTIN (EAN)	4050118304596
数量	100 items

KRN-M6/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 1.76 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン ユーロシリーズ、標準

コネクタ

導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	2.5 mm ²
導体断面	2.5 mm ²	絶縁	利用できない
穴	M 6	識別色	なし
軸の内径 (d1)	2.4 mm	軸の外径 (d3)	4.4 mm
軸の長さ (a)	6.5 mm	接続長さ (l)	18 mm
フランジ内径 (d2)	6.4 mm	刃幅 (b)	11 mm

分類

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

図面



KRN-M6/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Crimping tools



- 非絶縁コネクタ対応クリンプツール
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	HTN 21	バージョン
注文番号	9014610000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , インデントクリ
GTIN (EAN)	4008190152734	ンプ
数量	1 ST	