

KWN-M3/-0,75 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ケーブルラグ、終端,0.75 mm ² ,0.5 mm ² - 0.75 mm ² |
| 注文番号 | 1495180000 |
| 種別 | KWN-M3/-0,75 90 |
| GTIN (EAN) | 4050118304787 |
| 数量 | 100 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

KWN-M3/-0,75 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.92 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン Euroシリーズ90°

コネクタ

| | | | |
|-------------|----------------------|-----------|---------------------|
| 導体断面、最大 | 0.75 mm ² | 導体断面、最小 | 0.5 mm ² |
| 導体断面 | 0.75 mm ² | 絶縁 | 利用できない |
| 穴 | M 3 | 識別色 | なし |
| 軸の内径 (d1) | 1.4 mm | 軸の外径 (d3) | 3 mm |
| 軸の長さ (a) | 5 mm | 接続長さ (l) | 7.5 mm |
| フランジ内径 (d2) | 3.2 mm | 刃幅 (b) | 6.5 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ETIM 10.0 | EC001051 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 | | |

KWN-M3/-0,75 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



Crimping tools



- 非絶縁コネクタ対応クリンプツール
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HTN 21 | バージョン |
| 注文番号 | 9014610000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , インデントクリ |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | ンプ |
| 数量 | 1 ST | |