

DKB CC 43/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com**一般注文データ**

バージョン	MetalliCard, 接着ストリップ, 43 x 70 mm, 透明
注文番号	1500340000
種別	DKB CC 43/70
GTIN (EAN)	4050118309041
数量	100 items

DKB CC 43/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.01 mm	奥行き (インチ)	0.0004 inch
高さ	43 mm	高さ (インチ)	1.6929 inch
幅	70 mm	幅 (インチ)	2.7559 inch
正味重量	0.01 g		

温度

動作温度範囲	-40...160 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	変性アクリレート	
バージョン	自己接着型	
幅	70 mm	
動作温度範囲、最大	160 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	透明	
基本材質	ポリエステルフィルム	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MetalliCard
推奨業種	エネルギー, プロセス	
互換性を有するプリンター		
組み合わせごとのマーカー数	1 MetalliCard = Adhesive strip	
動作温度範囲	-40...160 °C	

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

DKB CC 43/70

図面

使用例

