



一般注文データ

| | |
|------------|--------------------------------------|
| バージョン | MetalliCard, 接着ストリップ, 43 x 70 mm, 透明 |
| 注文番号 | 1500340000 |
| 種別 | DKB CC 43/70 |
| GTIN (EAN) | 4050118309041 |
| 数量 | 100 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 0.01 mm | 奥行き (インチ) | 0.0004 inch |
| 高さ | 43 mm | 高さ (インチ) | 1.6929 inch |
| 幅 | 70 mm | 幅 (インチ) | 2.7559 inch |
| 正味重量 | 0.01 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...160 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------|--|
| 接着剤 | 変性アクリレート | | |
| バージョン | 自己接着型 | | |
| 幅 | 70 mm | | |
| 動作温度範囲、最大 | 160 °C | | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | | |
| 色 | 透明 | | |
| 基本材質 | ポリエステルフィルム | | |
| 印刷文字 | 非搭載 | | |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム | MetalliCard | |
| 推奨業種 | エネルギー、プロセス | | |
| 互換性を有するプリンター | | | |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 MetalliCard = Adhesive strip | | |
| 動作温度範囲 | -40...160 °C | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

図面

使用例

