

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	95mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
注文番号	<a href="#">1500890000</a>
種別	ES EPG 45 WM 95
GTIN (EAN)	4050118309218
数量	1 items

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	136 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ断面銅	95
クリンプ幅 (mm)	5		

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 95 mm <sup>2</sup>

## 接点の説明

導体直径、最大. AWG	3/0	導体横断面、最小. AWG	3/0
クリンプ範囲、最大	95 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1500830000</a>	プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン
GTIN (EAN)	4050118309317	トクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M6/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494430000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494890000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494900000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494910000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496080000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305685	
数量	25 ST	

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M10/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496090000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305692	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496100000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305487	
数量	25 ST	
種別	KWN-M14/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494670000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304411	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496110000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305678	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496340000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496350000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306125	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496370000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496380000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
数量	25 ST	
種別	KP-M8/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498180000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498190000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498210000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498520000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307863	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498220000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307719	
数量	50 ST	

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KP-M20/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498230000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307634	
数量	50 ST	
種別	KWPN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497690000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497710000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497720000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497730000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307054	
数量	25 ST	
種別	VPN/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498680000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118307917	
数量	50 ST	
種別	VPLN/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1492950000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302622	
数量	50 ST	
種別	KRN-M6/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495820000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495600000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495610000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495620000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495780000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495630000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305326	
数量	25 ST	

アクセサリ

種別	KRN-M20/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495640000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305319	
数量	25 ST	