

## ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

バージョン	120mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
注文番号	<a href="#">1500900000</a>
種別	ES EPG 45 WM 120
GTIN (EAN)	4050118309287
数量	1 items

## ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
幅	30 mm	幅 (インチ)	1.1811 inch
正味重量	135 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm	クリンプ断面銅	120
クリンプ幅 (mm)	5		

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	WMクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 120 mm <sup>2</sup>

## 接点の説明

導体直径、最大. AWG	4/0	導体横断面、最小. AWG	4/0
クリンプ範囲、最大	120 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1500830000</a>	プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン
GTIN (EAN)	4050118309317	トクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M6/-120 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494410000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
数量	10 ST	
種別	KRN-M8/-120 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494420000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
数量	10 ST	
種別	KRN-M10/-120 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494920000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
数量	10 ST	
種別	KRN-M12/-120 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494930000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
数量	10 ST	
種別	KWN-M8/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494680000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
数量	25 ST	

## ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494450000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494470000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494480000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-120 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496390000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-120 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496400000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-120 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496410000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-120 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496420000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
数量	25 ST	
種別	KP-M8/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498480000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498240000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
数量	50 ST	
種別	KP-M12/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498250000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498490000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498270000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498280000</a>	ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
数量	50 ST	

## ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KWPN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497750000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497760000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497770000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M20/-120 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497780000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
数量	25 ST	
種別	VPN/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1498690000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118307795	
数量	25 ST	
種別	VPLN/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1492960000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302936	
数量	50 ST	
種別	KRN-M8/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495790000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495650000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495670000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495800000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495680000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-120	バージョン
注文番号	<a href="#">1495690000</a>	ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
数量	25 ST	