

## ES APG 80 AEH 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

バージョン	70mm <sup>2</sup> , トラピースクリンプ
注文番号	<a href="#">1502070000</a>
種別	ES APG 80 AEH 70
GTIN (EAN)	4050118310306
数量	1 items

## ES APG 80 AEH 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量	405.6 g
------	---------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンピンサート

クリンプ幅	24 mm	クリンプ断面銅	70
クリンプ幅 (mm)	24		

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	トラピースクリンプ
ケーブルラグ断面積	公称 70 mm <sup>2</sup>

## 接点の説明

導体直径、最大. AWG	2/0	導体横断面、最小. AWG	2/0
クリンプ範囲、最大	70 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		