

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

バージョン	300mm ² , WMクリンプ
注文番号	1502590000
種別	ES APG 80 WM 300
GTIN (EAN)	4050118310511
数量	1 items

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 277 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

クリンプ幅 7 mm クリンプ断面銅 300
クリンプ幅 (mm) 7

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル WMクリンプ
ケーブルラグ断面積 公称 300 mm²

接点の説明

導体直径、最大 AWG 600 導体横断面、最小 AWG 600
クリンプ範囲、最大 300 mm²

分類

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

300 mm²300 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M10/-300	バージョン
注文番号	1495530000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305210	
数量	20 ST	
種別	KRN-M12/-300	バージョン
注文番号	1495540000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305098	
数量	20 ST	
種別	KRN-M14/-300	バージョン
注文番号	1497280000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306903	
数量	20 ST	
種別	KRN-M16/-300	バージョン
注文番号	1495550000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304978	
数量	20 ST	
種別	KRN-M20/-300	バージョン
注文番号	1497240000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306774	
数量	20 ST	
種別	KRN-M10/300 S	バージョン
注文番号	1494380000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303926	
数量	5 ST	
種別	KRN-M12/-300 S	バージョン
注文番号	1494390000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303940	
数量	5 ST	
種別	KRN-M16/-300 S	バージョン
注文番号	1494400000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889	
数量	5 ST	
種別	KWN-M12/-300 90	バージョン
注文番号	1497300000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306781	
数量	20 ST	
種別	KWN-M16/-300 90	バージョン
注文番号	1497310000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306941	
数量	20 ST	

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M20/-300 90	バージョン
注文番号	1497320000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306934	
数量	20 ST	
種別	KP-M10/-300	バージョン
注文番号	1498440000	ケーブルラグ、終端,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307764	
数量	10 ST	
種別	KP-M12/-300	バージョン
注文番号	1498450000	ケーブルラグ、終端,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307788	
数量	10 ST	
種別	KP-M14/-300	バージョン
注文番号	1498550000	ケーブルラグ、終端,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307924	
数量	10 ST	
種別	KP-M16/-300	バージョン
注文番号	1498460000	ケーブルラグ、終端,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307870	
数量	10 ST	
種別	KP-M20/-300	バージョン
注文番号	1498470000	ケーブルラグ、終端,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307849	
数量	10 ST	
種別	KWPN-M12/-300 90	バージョン
注文番号	1496770000	ケーブルラグ、終端,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306415	
数量	10 ST	
種別	KWPN-M16/-300 90	バージョン
注文番号	1496780000	ケーブルラグ、終端,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306354	
数量	10 ST	
種別	KWPN-M20/-300 90	バージョン
注文番号	1496790000	ケーブルラグ、終端,300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306545	
数量	10 ST	
種別	VPN/-300	バージョン
注文番号	1498740000	ケーブルラグ、終端,300 mm ² ,300 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118308037	
数量	10 ST	