


ES APG 80 HEX 300AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

バージョン	300mm ² , 六角クリンプ
注文番号	1502780000
種別	ES APG 80 HEX 300AL
GTIN (EAN)	4050118310955
数量	1 items

ES APG 80 HEX 300AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

正味重量 281.2 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリンプインサート

識別番号	32	クリンプ幅	13 mm
クリンプ断面積、アルミニウム	300	クリンプ幅 (mm)	7

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル 六角クリンプ

接点の説明

導体直径、最大. AWG	600	導体横断面、最小. AWG	600
クリンプ範囲、最大	300 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		