


ES APG 80 DIN 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

バージョン	150mm ² , インデントクリンプ
注文番号	1502800000
種別	ES APG 80 DIN 150
GTIN (EAN)	4050118310924
数量	1 items

ES APG 80 DIN 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	305 g
------	-------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリップインサート

クリップ幅	16 mm	クリップ断面銅	150
クリップ幅 (mm)	16		

ツールデータクリッピング

クリップタイプ/プロファイル	インデントクリップ
ケーブルラグ断面積	公称 150 mm ²

接点の説明

導体直径、最大. AWG	5/0	導体横断面、最小. AWG	5/0
クリップ範囲、最大	150 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		