

ES APG 80 DIN 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

バージョン	10mm ² , インデントクリンプ
注文番号	1502830000
種別	ES APG 80 DIN 10
GTIN (EAN)	4050118310948
数量	1 items

ES APG 80 DIN 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 349.3 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クリップインサート

クリップ幅 8 mm クリップ断面銅 10
クリップ幅 (mm) 8

ツールデータクリッピング

クリップタイプ/プロファイル インデントクリップ
ケーブルラグ断面積 公称 10 mm²

接点の説明

導体直径、最大 AWG 8 導体横断面、最小 AWG 8
クリップ範囲、最大 10 mm²

分類

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90