

## FAD BLK 7 2HE20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



組立済ケーブル付きのFAD TSX表側アダプタにより、TSXカードから他のPLCシステムまたはワイドミュラー製u-remoteモジュールへの安全な移行が可能です。

- DINレール TS35に適合可能

## 一般注文データ

注文番号	1505530000
種別	<a href="#">FAD BLK 7 2HE20</a>
GTIN (EAN)	4050118319545
数量	1 items
配送ステータス	中止

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	37 mm	奥行き (インチ)	1.4567 inch
高さ	24 mm	高さ (インチ)	0.9449 inch
幅	209 mm	幅 (インチ)	8.2283 inch
正味重量	187 g		

## 温度

保管温度	-40...60 °C	動作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 接続データ

接続 (フィールド側)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
-------------	---

## 接続データ

接続 (フィールド側)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
-------------	---

## 評価データ

動作電圧	50 V AC / 70 V DC
------	-------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## 絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	< 50 V AC
サージ電圧カテゴリー	II	汚染度レベル	2
パルス電圧テスト (1,2/50µs)	0.5 kV	絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV

**FAD BLK 7 2HE20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

