

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, Set
注文番号	1529580000
種別	IE-FC-SET-SPDED001-KN-P
GTIN (EAN)	4050118334432
数量	1 items

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	134 mm	奥行き (インチ)	5.2756 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	67 mm	幅 (インチ)	2.6378 inch
正味重量	451 g		

温度

保管温度 動作温度
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

一般データ

製品種類	Set
保護度合い	IP65, 閉鎖状態
材質フレーム	亜鉛ダイカスト
材質カバー	ポリカーボネートPC
参照製品	IE-FC-SFP-KNOB , IE-FC-SP-PWB/2ST , IE-FCI-PWB-DE , IE-BI-USB-A , IE-BI-RJ45-C
参照製品	基数 1
	参照 IE-FC-SFP-KNOB
	基数 1
	参照 IE-FC-SP-PWB/2ST
	基数 1
	参照 IE-FCI-PWB-DE
	基数 1
	参照 IE-BI-USB-A
	基数 1
	参照 IE-BI-RJ45-C

一般基準

認証書番号 (DNV) TAA000022B

技術データ

プレートの挿入	データ×2, 電力×1, シールド仕様	フレーム	プラスチックカバー
ソケットの定格電圧	250 V	電源インサート	ソケット DE
データインサート	USB 2.0 A/A, RJ45カップリング Cat.6A	ソケットの定格電流	16 A

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

