

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







WM4 C PVコネクタ

- 4mm² および 6mm² ケーブル対応の圧着端子
- 最新 IEC 62852 規格に準拠の TÜV 認証
- 定格電流 35 A までの負荷に対応

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, プラグインコネクタ, female
注文番号	<u>1530690000</u>
種別	BUGH WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335347
数量	100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

-60	三火
<i>1</i> =K	
	D/C

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 11.6 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況準拠 (免除なし)REACH SVHC0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

外側ケーブル直径、最大.	7 mm	外側ケーブル直径、最小.	5.5 mm
ケーブル仕様	2 Pfg1169/08.07, EN	認可	TÜV Rheinland (IEC
	50618:2014		62852)
導体断面、最大	6 mm²	- 導体断面、最小	4 mm ²
保護度合い	IP65, IP67, IP2xオープン		2
定格電圧	1500 V DC (IEC)	外付スレッド	M 16
定格電流	35 A		

保証

時間間隔 2年

重要なメモ

製品情報 個別に接点を注文してください

分類

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ETIM 10.0	EC002928	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	27-44-01-07	ECLASS 10.0	27-44-01-07
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92
ECLASS 13.0	22-57-02-92	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...太陽光発電プラグインコネクタ対応



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点また はフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、 導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ね はんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体 と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示し ます。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を 作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条 件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュ ラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供していま す。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリ ンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別 CTF PV WM4 注文番号 1222870000 4050118006254 GTIN (EAN)

数量 1 ST バージョン

太陽光発電,太陽光発電接点対応圧着ツール,機械式、交換可能なイン

サートなし

アクセサリ



防塵キャップ「Dustcap VSSO」は、ワイドミュラー製品 やtype 4 のソーラーコネクタをほこりや汚れから保護し ます。

「SafetyClip」は、ワイドミュラーのソーラーコネクタ を、意図しない開口から保護し、特別な複合型ツールを 使用してのみ解放できます。

一般注文データ

VSSO WM4 C 種別 注文番号 1254870000 4050118047479 GTIN (EAN) 100 ST 数量

バージョン

太陽光発電,フラット設計

ツール



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の 被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剝きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツー ル
- 統合切断機能



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	MULTI-STRIPAX PV	バージョン
注文番号	1190490000	太陽光発電, プラグインコネクタ
GTIN (EAN)	4032248973262	
数量	1 ST	

メス型接点

WM4 C PVコネクタ

- 4mm² および 6mm² ケーブル対応の圧着端子
 最新 IEC 62852 規格に準拠の TÜV 認証
- 定格電流 35 A までの負荷に対応



一般注文データ

13人工人	, ,	
種別	BUKO WM4 C BT	バージョン
注文番号	<u>1530670000</u>	太陽光発電, プラグインコネクタ, ソケットコネクタ
GTIN (EAN)	4050118335477	
数量	100 ST	
種別	BUKO WM4 C RL	バージョン
注文番号	<u>1530770000</u>	太陽光発電, プラグインコネクタ, ソケットコネクタ
GTIN (EAN)	4050118335491	
数量	4500 ST	