

SFGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WM4 C PVコネクタ

- 4mm² および 6mm² ケーブル対応の圧着端子
- 最新 IEC 62852 規格に準拠の TÜV 認証
- 定格電流 35 A までの負荷に対応

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, プラグインコネクタ, male
注文番号	1530700000
種別	SFGH WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335330
数量	100 items

SFGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

13.8 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

外側ケーブル直径、最大

7 mm

ケーブル仕様

2 Pfg 1169/08.07, EN
50618:2014

外側ケーブル直径、最小

5.5 mm

認可

TÜV Rheinland (IEC
62852)

導体断面、最大

6 mm²

保護度合い

IP65, IP67, IP2xオープン

導体断面、最小

4 mm²

汚染度

3 (シール済範囲内に2)

定格電圧

1500 V DC (IEC)

外付スレッド

M 16

定格電流

35 A

保証

時間間隔

2 年

重要なメモ

製品情報

個別に接点を注文してください

分類

ETIM 8.0

EC002928

ETIM 9.0

EC002928

ETIM 10.0

EC002928

ECLASS 14.0

22-57-02-92

ECLASS 15.0

22-57-02-92

SFGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...太陽光発電プラグインコネクタ対応



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	CTF PV WM4	バージョン
注文番号	1222870000	太陽光発電, 太陽光発電接点対応圧着ツール, 機械式, 交換可能なインサートなし
GTIN (EAN)	4050118006254	
数量	1 ST	

アクセサリ



防塵キャップ「Dustcap VSSO」は、ワイドミュラー製品やtype 4のソーラーコネクタをほこりや汚れから保護します。

「SafetyClip」は、ワイドミュラーのソーラーコネクタを、意図しない開口から保護し、特別な複合型ツールを使用してのみ解放できます。

一般注文データ

種別	VSSO WM4 C	バージョン
注文番号	1254870000	太陽光発電, フラット設計
GTIN (EAN)	4050118047479	
数量	100 ST	

ツール



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返し再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

SFGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	MULTI-STRIPAX PV	バージョン
注文番号	1190490000	太陽光発電, プラグインコネクタ
GTIN (EAN)	4032248973262	
数量	1 ST	

オス型接点



WM4 C PVコネクタ

- 4mm² および 6mm² ケーブル対応の圧着端子
- 最新 IEC 62852 規格に準拠の TÜV 認証
- 定格電流 35 A までの負荷に対応

一般注文データ

種別	SFKO WM4 C BT	バージョン
注文番号	1530680000	太陽光発電, プラグインコネクタ, ピン
GTIN (EAN)	4050118335279	
数量	100 ST	
種別	SFKO WM4 C RL	バージョン
注文番号	1530780000	太陽光発電, プラグインコネクタ, ピン
GTIN (EAN)	4050118335484	
数量	4500 ST	