

BLZ/SL KO BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロッキングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます
 コーディングエレメントとロッキングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイド&ミュー
 ラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用
 し、事前に仕様を設定することができます。
 プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を
 防止します。
 利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、
 ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパート, 黒色, 極数: 1
注文番号	1545710000
種別	BLZ/SL KO BK BX
GTIN (EAN)	4008190087142
数量	50 items
製品データ	
パッケージ	箱

BLZ/SL KO BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	0.8 g
------	-------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材料データ

絶縁材	PBT GF	色	黒色
カラーチャート(類似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	100 °C	温度範囲、設置、最小	-25 °C
温度範囲、設置、最大	100 °C		

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984
------------	------------------------

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	90.00 mm
VPE幅	70.00 mm	VPEの高さ	42.00 mm

重要なメモ

IPC準拠 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

注意事項 • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-01
ECLASS 15.0	27-46-04-01		