

URS 0.34 CA 100-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	自動機器, 交換部品
注文番号	1550340000
種別	URS 0.34 CA 100-2.5
GTIN (EAN)	4050118357110
数量	1 items

URS 0.34 CA 100-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
直径	160 mm	正味重量	1100 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

分類

ETIM 8.0	EC001597	ETIM 9.0	EC001597
ETIM 10.0	EC001597	ECLASS 14.0	27-24-26-02
ECLASS 15.0	27-24-26-02		