

CAN SUB-D SK35 TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | SUB-D |
| 注文番号 | 1550600000 |
| 種別 | CAN SUB-D SK35 TERM |
| GTIN (EAN) | 4050118357073 |
| 数量 | 1 items |

CAN SUB-D SK35 TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 16.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.6614 inch |
| 高さ | 64.8 mm | 高さ (インチ) | 2.5512 inch |
| 幅 | 46 mm | 幅 (インチ) | 1.811 inch |
| 正味重量 | 88 g | | |

温度

湿度 +25 °Cで最大75%、結露しないこと

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠(免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6al |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625 |

sub-Dコネクタの技術仕様

| | | | |
|----------------|----------------------|------------------|---------|
| 締付けトルク | 0.3 Nm | ハウジング主要材質 | ZnAl |
| 湿度 | +25 °Cで最大75%、結露しないこと | 保護度合い | IP30 |
| プラグング回数 | ≥ 200 | データレート | 1 Mbps |
| 外向きエルボ | 35° | 終端抵抗あり | はい |
| BUS インターフェース | D-Sub 9極, ソケット | インターロック | UNC4-40 |
| ハウジングの温度範囲 | -20...+70 °C | BUS、ケーブルインターフェース | ねじ接続 |
| プログラミングインタフェース | いいえ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001132 | ETIM 9.0 | EC001132 |
| ETIM 10.0 | EC001132 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 | | |