



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### 一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M8/M8
注文番号	<u>1550620000</u>
種別	SAI-Y-3/3 M8-M8 U
GTIN (EAN)	4050118357141
数量	1 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

#### 承認

MAMID承認件数	440	
	- /II.	1111
	<b> </b>	70
	F 0(0 E) 0.	
		-
	LICTED	

	LIVIED:
ROHS	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cULus)	E307231

#### 寸法と重量

正味重量	13.2 g

### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

#### 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	コーディング	M8 =なし
接触表面	Au (ゴールド)	 ハウジング主要材質	PUR
公称電圧	24 V	 公称電流	4 A
保護度合い	IP67	 プラギング回数	≥ 100
	3	 シールド接続	いいえ
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C		

#### 接続データ

グループコンセント – プラグインコネク M8ピン	シングルコンセント 1 – 🥽	プラグインコネ M8ソケット
タ	クタ	
単一コンセント2 – プラグインコネクタ M8ソケット	 締付けトルク	M8: 0.5 ~ 0.6Nm

### 標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-104

### 一般データ

極数	3	コーディング	M8 =なし
接続スレッド	M8/M8	接触表面	Au (ゴールド)
ハウジング主要材質	PUR	 公称電圧	24 V
公称電流	4 A	 保護度合い	IP67
	≥ 100	 污染度	3
接続 1	M8/M8		ねじ
シールド接続	いいえ	 ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C
	-		

#### 分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925

カタログステータス / 図面 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

### 寸法図 配線図



