

**SAI-SUB-D 9 SK35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

**一般注文データ**

バージョン	SUB-D
注文番号	<a href="#">1551080000</a>
種別	SAI-SUB-D 9 SK35
GTIN (EAN)	4050118357707
数量	1 items

**SAI-SUB-D 9 SK35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	16.8 mm	奥行き (インチ)	0.6614 inch
高さ	64.5 mm	高さ (インチ)	2.5394 inch
幅	46 mm	幅 (インチ)	1.811 inch
正味重量	20 g		

**温度**

湿度	+25 °Cで最大75%、結露しないこと
----	----------------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

**sub-Dコネクタの技術仕様**

締付けトルク	0.3 Nm	ハウジング主要材質	ZnAl
湿度	+25 °Cで最大75%、結露しないこと	保護度合い	IP30
プラギング回数	≥ 200	外向きエルボ	35°
終端抵抗あり	いいえ	BUS インターフェース	D-Sub 9極, ピン
インターロック	UNC4-40	ハウジングの温度範囲	-20...+70 °C
BUS、ケーブルインターフェース	ねじ接続	プログラミングインターフェース	いいえ

**分類**

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		