

## HSS-HF 1.2-2.4 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

## 一般注文データ

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| バージョン      | 導体およびケーブルマーカ、1.2 - 2.4 mm, 緑色 |
| 注文番号       | <a href="#">1562940000</a>    |
| 種別         | HSS-HF 1.2-2.4 EL G30M        |
| GTIN (EAN) | 4050118367492                 |
| 数量         | 1 items                       |

## HSS-HF 1.2-2.4 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.5 mm   | 奥行き (インチ) | 0.0197 inch |
| 幅    | 4.2 mm   | 幅 (インチ)   | 0.1654 inch |
| 長さ   | 30000 mm | 長さ (インチ)  | 1181.1 inch |
| 正味重量 | 179 g    |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -55...105 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|           |              |              |  |
|-----------|--------------|--------------|--|
| 印刷種別      | ニュートラル       | 幅            | 4.2 mm   |
| 動作温度範囲、最大 | 105 °C       | 動作温度範囲、最小    | -55 °C   |
| 色         | 緑色           | ハロゲン         | いいえ  |
| 長さ        | 30000 mm     | 基本材質         | ポリオレフィン  |
| 印刷文字      | 非搭載          | 互換性を有するプリンター | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 動作温度範囲    | -55...105 °C | ロールあたりの数     | 1  |

## 導体およびケーブルマーカ

|         |                            |         |                     |
|---------|----------------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン    | いいえ                        | 導体断面、最大 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小 | 0.25 mm <sup>2</sup>       | 導体外径、最大 | 2.4 mm              |
| 導体外径、最小 | 1.2 mm                     | 収縮率     | 2:1                 |
| 推奨収縮温度  | 90 °C                      | 導体外径    | 1.2 - 2.4 mm        |
| 接続配線の断面 | 0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup> |         |                     |

## 重要なメモ

製品情報 外付けロールホルダー、1302920000 が必要

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS-HF 1.2-2.4 EL G30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## HSS-HF 1.2-2.4 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | RIBBON HSS HF EL 40/300... | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | THM MMP EXT.RH             | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1302920000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | MULTIMARK ROLLER 115       | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | MULTIMARK ROLLER 30        | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1357430000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

## HSS-HF 1.2-2.4 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |