

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 図に類似

CLI M 識別マーカーは CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。利点:

- ケーブルマーカーおよびパイプマーカー対応の組み合わ せマーカー
- ひとつのサイズで直径 16 mm² 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカー
- ・非常に高い可読性

#### 一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカー, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, 黄色
注文番号	<u>1568301529</u>
種別	CLI M 2-4 GE/SW 9 CD
GTIN (EAN)	4008190003371
数量	500 items

カタログステータス / 図面 1





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

_	4-
7£V	三沙
<i>/</i> =\	Dri's

ROHS			
寸法と重量			
深さ	3 mm	奥行き(インチ)	0.1181 inch

深さ	3 mm	奥行き(インチ)	0.1181 inch
高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.1575 inch
幅	11.3 mm	幅(インチ)	0.4449 inch
正味重量	0.15 g		

### 温度

動作温度範囲 -30...80 ℃

### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
110110 7(7)0")(7/0	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

#### 一般データ

抵抗コード準拠の素材色	4	
印刷の配置	水平	_
印刷種別	標準	
印刷方法	熱エンボス加工	
バージョン	CD	
·····································	11.3 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-30 °C	
 色	黄色	
ハロゲン	はい	
基本材質	PVC、ソフト、カドミウムなし	
印刷色	黒色	
印刷文字	数字	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム リール	
推奨業種	プロセス, 機械	
組み合わせごとのマーカー数	1 Reel = Conductor and cable markers	
動作温度範囲	-3080 °C	
インプリント	9	

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	500 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	16 mm²	 導体外径、最大	317 mm
導体外径、最小	10 mm		10 - 317 mm
接続配線の断面	16 - 500 mm²		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02

作成日 07.11.2025 04:37:16 MEZ

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-28-11-02



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



図に類似



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ホルダー



CLI M 識別マーカーは CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。利点:

- ケーブルマーカーおよびパイプマーカー対応の組み合わ せマーカー
- ひとつのサイズで直径 16 mm² 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカー
- 非常に高い可読性

#### 一般注文データ

種別	CLI MH 110 HSTR	バージョン
注文番号	0189400000	CableLine, アクセサリ, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190144784	
数量	100 ST	
種別	CLI MH 70 HSTR	パージョン
注文番号	0524400000	C-LI-Line 7/2 HH 10 217 mm 70 : 11 2 mm EA
ユヘ田っ	0324400000	CableLine, アクセサリ, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190075057	CableLine, アクセリリ, 10-317 mm, 70 x 11.3 mm, 無巴

カタログステータス / 図面 5