

## CLI M 2-4 GE/SW J CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI M 識別マーカ―は CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。利点：

- ケーブルマーカ―およびパイプマーカ―対応の組み合わせマーカ―
- ひとつのサイズで直径 16 mm<sup>2</sup> 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカ―
- 非常に高い可読性

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | CableLine, 導体およびケーブルマーカ―, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">1568301655</a>                             |
| 種別         | CLI M 2-4 GE/SW J CD                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190144579  |
| 数量         | 500 items  |

## CLI M 2-4 GE/SW J CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 3 mm    | 奥行き (インチ) | 0.1181 inch |
| 高さ   | 4 mm    | 高さ (インチ)  | 0.1575 inch |
| 幅    | 11.3 mm | 幅 (インチ)   | 0.4449 inch |
| 正味重量 | 0.13 g  |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -30...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                 |                                      |     |  |
|-----------------|--------------------------------------|-----|--|
| 抵抗コード準拠の素材色     | 4                                    |     |  |
| 印刷の配置           | 水平                                   |     |  |
| 印刷種別            | 標準                                   |     |  |
| 印刷方法            | 熱エンボス加工                              |     |  |
| バージョン           | CD                                   |     |  |
| 幅               | 11.3 mm                              |     |  |
| UL 94 可燃性等級     | V-0                                  |     |  |
| 動作温度範囲、最大       | 80 °C                                |     |  |
| 動作温度範囲、最小       | -30 °C                               |     |  |
| 色               | 黄色                                   |     |  |
| ハロゲン            | はい                                   |     |  |
| 基本材質            | PVC、ソフト、カドミウムなし                      |     |  |
| 印刷色             | 黒色                                   |     |  |
| 印刷文字            | 大文字                                  |     |  |
| パッケージ単位当たりマーカース | 供給フォーム                               | リール |  |
| 推奨業種            | プロセス, 機械                             |     |  |
| 組み合わせごとのマーカース   | 1 Reel = Conductor and cable markers |     |  |
| 動作温度範囲          | -30...80 °C                          |     |  |
| インプリント          | J                                    |     |  |

## 導体およびケーブルマーカース

|         |                          |         |                     |
|---------|--------------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン    | はい                       | 導体断面、最大 | 500 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小 | 16 mm <sup>2</sup>       | 導体外径、最大 | 317 mm              |
| 導体外径、最小 | 10 mm                    | 導体外径    | 10 - 317 mm         |
| 接続配線の断面 | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |         |                     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

図面



図に類似

## CLI M 2-4 GE/SW J CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ホルダー



CLI M 識別マーカは CLI MH キャリアストリップにスライドし、ケーブルストラップを固定します。このシステムは特に、大型導体およびケーブル断面面積に適しています。利点：

- ケーブルマーカおよびパイプマーカ対応の組み合わせマーカ
- ひとつのサイズで直径 16 mm<sup>2</sup> 以上すべてに対応
- 無制限の組み合わせオプション
- 閉じた状態で、恒久的に取り付けられたマーカ
- 非常に高い可読性

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | CLI MH 110 HSTR            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0189400000</a> | CableLine, アクセサリ, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190144784              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | CLI MH 70 HSTR             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0524400000</a> | CableLine, アクセサリ, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, 黒色  |
| GTIN (EAN) | 4008190075057              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |