

VG 7-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6 |
| 注文番号 | 1568970000 |
| 種別 | VG 7-K68 |
| GTIN (EAN) | 4008190175580 |
| 数量 | 100 items |

VG 7-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|----------|-------------|
| 高さ | 22 mm | 高さ (インチ) | 0.8661 inch |
| 長さ | 30 mm | 長さ (インチ) | 1.1811 inch |
| 正味重量 | 2.9 g | | |

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

| | | | |
|----------------|---|----------------|---------|
| 外側ケーブル直径、最大。 | 6.5 mm | 外側ケーブル直径、最小。 | 3 mm |
| GWDR の保護度合い | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分) | 締め付けトルク | 1.5 Nm |
| シリコーン | いいえ | UL 94 可燃性等級 | V-2 |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C | 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| スレッドピッチ | 1.27 mm | ハロゲン | はい |
| AF サイズ 1 | 15 mm | AF サイズ | 15 mm |
| 保護度合い | IP67, IP68 - 5パール (30分) | ケーブルグランド | PG |
| 基本材質 | ポリアミド6 | シールインサート | CR |
| 外付スレッド | PG 7 | ねじ山長さ | 8 mm |
| 袋ナット最大トルク | 2.50 Nm | ロックナットのトルク、最小 | 1.00 Nm |
| 保護等級 (UL) | Type 4X | アダプター接続用トルク、最大 | 2.00 Nm |
| アダプター接続用トルク、最小 | 1.00 Nm | キャップナットのトルク、最小 | 1.50 Nm |
| ロックナット最大トルク | 2.00 Nm | | |

証明書番号ケーブルグランド

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 証明書番号、ケーブルグランド (UL) | E-199260 - BS 11 | 証明書番号、ケーブルグランド (cULus) | E-199260 - BS 11 |
| 承認条件 | DNV, UL, cULus | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG 7-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | SKMU PG7-K GR | バージョン | |
| 注文番号 | 1697440000 | SKMU PA (プラスチック製ロックナット) , ロックナット, PG 7, 5 | |
| GTIN (EAN) | 4008190880552 | mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30)) | |
| 数量 | 100 ST | | |

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | GWDR PG7-NP | バージョン | |
| 注文番号 | 1719540000 | GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン) , シーリングリング, PG | |
| GTIN (EAN) | 4008190352806 | 7, ネオプレン | |
| 数量 | 100 ST | | |

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | GWDR PG7-PO | バージョン | |
| 注文番号 | 1719440000 | GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン) , シーリングリング, PG | |
| GTIN (EAN) | 4008190352691 | 7, ポリエチレン | |
| 数量 | 100 ST | | |