VG 16-K68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
注文番号	<u>1569010000</u>
種別	VG 16-K68
GTIN (EAN)	4008190004460
数量	50 items

カタログステータス / 図面

VG 16-K68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認
MAMID承認件数

((

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	31 mm	高さ(インチ)	1.2205 inch
長さ	41 mm	 長さ(インチ)	1.6142 inch
正味重量	12.4 a		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	14 mm	外側ケーブル直径、最小.	10 mm
GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5	締付けトルク	3.5 Nm
	バール(30分)		
シリコーン	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.41 mm	ハロゲン	はい
AF サイズ 1	27 mm	AF サイズ	27 mm
保護度合い	IP67, IP68 - 5バール(30 分)	ケーブルグランド	PG
基本材質	ポリアミド6	シールインサート	CR
外付スレッド	PG 16	ねじ山長さ	10 mm
袋ナット最大トルク	6.00 Nm	ロックナットのトルク、最小	3.00 Nm
保護等級(UL)	Type 4X	アダプター接続用トルク、最大	4.00 Nm
アダプター接続用トルク、最小	3.00 Nm	キャップナットのトルク、最小	5.00 Nm
ロックナット最大トルク	4.00 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド(UL)	E-199260 - BS 15	証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260 - BS 15
承認条件	DNV, UL, cULus		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

作成日 03.11.2025 06:28:12 MEZ

カタログステータス / 図面 2

VG 16-K68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU PG16-K GR バージョン

注文番号 1697480000 SKMU PA(プラスチック製ロックナット), ロックナット, PG 16, 6

GTIN (EAN) 4008190880590 mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))

100 ST 数量

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラ グ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 **GWDR PG16-NP** バージョン 注文番号 1719580000

GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG

4008190352844 16, ネオプレン GTIN (EAN)

100 ST 数量

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、 シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアク セサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン 種別 **GWDR PG16-PO** 注文番号 1719480000 GWDR PO(平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG

GTIN (EAN) 4008190352745 16, ポリエチレン

数量 100 ST

作成日 03.11.2025 06:28:12 MEZ

3 カタログステータス / 図面