

VG 42-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド) , ケーブルグランド、ストレート, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分) , ポリアミド6
注文番号	1569050000
種別	VG 42-K68
GTIN (EAN)	4008190178932
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	VG PG42-K67

VG 42-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

高さ	53.5 mm	高さ (インチ)	2.1063 inch
長さ	66.5 mm	長さ (インチ)	2.6181 inch
正味重量	86.4 g		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	38 mm	外側ケーブル直径、最小.	30 mm
GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール (30分)	締付けトルク	14 Nm
シリコーン	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.59 mm	ハロゲン	はい
AF サイズ 1	60 mm	AF サイズ	60 mm
保護度合い	IP67, IP68 - 5バール (30分)	ケーブルグランド	PG
基本材質	ポリアミド6	シールインサート	CR
外付スレッド	PG 42	ねじ山長さ	13 mm
袋ナット最大トルク	21.00 Nm	ロックナットのトルク、最小	13.50 Nm
保護等級 (UL)	Type 4X	アダプター接続用トルク、最大	14.50 Nm
アダプター接続用トルク、最小	13.50 Nm	キヤップナットのトルク、最小	19.00 Nm
ロックナット最大トルク	14.50 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260 - BS 19	証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260 - BS 19
---------------------	------------------	------------------------	------------------

承認条件 DNV, UL, cULus

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 42-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

プラスチックロックナット、グレー



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG42-K GR	バージョン
注文番号	1698250000	SKMU PA (プラスチック製ロックナット), ロックナット, PG 42, 8
GTIN (EAN)	4008190884789	mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30)
数量	25 ST	

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG42-NP	バージョン
注文番号	1719620000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352882	42, ネオプレン
数量	10 ST	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG42-PO	バージョン
注文番号	1719520000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352783	42, ポリエチレン
数量	10 ST	