

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 図に類似







ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

#### 一般注文データ

バージョン	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 13.5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), IP69K, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<u>1569090000</u>
種別	VG 13,5-MS68
GTIN (EAN)	4008190177089
数量	50 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承	祁

MAMID承認件数

 $\epsilon$ 

ROHS 適合

### 寸法と重量

高さ	25.5 mm	高さ (インチ)	1.0039 inch
長さ	31 mm	 長さ(インチ)	1.2205 inch
正味重量	28.5 g		

#### 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## 一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	12 mm	外側ケーブル直径、最小.	6 mm
0 リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール(30分), IP69K
締付けトルク	5.5 Nm	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.41 mm
ハロゲン	はい	AF サイズ 1	22 mm
AF サイズ 2	22 mm	AF サイズ	22 mm
保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール(30分), IP69K	ケーブルグランド	PG
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	CR
シーリング	NBR	外付スレッド	PG 13.5
ねじ山長さ	6.5 mm	袋ナット最大トルク	8.50 Nm
保護等級(UL)	Type 4X	アダプター接続用トルク、最大	6.00 Nm
アダプター接続用トルク、最小	5.00 Nm	キャップナットのトルク、最小	7.50 Nm
クランプインサート	ポリアミド		

# 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (GERMLLOYD)	E-14047	証明書番号、ケーブルグランド(UL)	E-199260
証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260	承認条件	DNV, UL, cULus

### 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32

作成日 05.11.2025 11:19:19 MEZ

カタログステータス / 図面 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

#### 一般注文データ

種別 SKMU PG13,5-MS バージョン

注文番号 1694100000 SKMU MS (真鍮製口ックナット) , ロックナット, PG 13.5, 3 mm, 真

4008190872267 鍮、ニッケルメッキ

数量 100 ST

GTIN (EAN)

#### ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

# 一般注文データ

種別 GWDR PG13,5-NP バージョン

注文番号 <u>1719570000</u> GWDR NP(平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG

GTIN (EAN) 4008190352837 13.5, ネオプレン

数量 100 ST

#### ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

### 一般注文データ

種別 GWDR PG 13,5-PO パージョン

注文番号 <u>1719470000</u> GWDR PO(平形ガスケット – ポリエチレン), シーリングリング, PG

GTIN (EAN) 4008190352721 13.5, ポリエチレン

数量 100 ST

作成日 05.11.2025 11:19:19 MEZ

カタログステータス / 図面 4