

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5バール (30分), 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1569120000
種別	VG 29-MS68
GTIN (EAN)	4008190176419
数量	10 items

VG 29-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

高さ	48.5 mm	高さ (インチ)	1.9094 inch
長さ	46.5 mm	長さ (インチ)	1.8307 inch
正味重量	131 g		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大. Oリング	25 mm NBR	外側ケーブル直径、最小. GWDR の保護度合い	18 mm IP67, IP68 - 5パール (30分)
締付けトルク	15 Nm	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	スレッドピッチ	1.59 mm
ハロゲン	はい	AF サイズ 1	40 mm
AF サイズ 2	40 mm	AF サイズ	40 mm
保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5パール (30分)	ケーブルグランド	PG, PG 29
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	CR
シーリング	NBR	外付スレッド	PG 29
ねじ山長さ	8 mm	袋ナット最大トルク	31.00 Nm
保護等級 (UL)	Type 4X	アダプター接続用トルク、最大	15.50 Nm
アダプター接続用トルク、最小	14.50 Nm	キャップナットのトルク、最小	29.00 Nm
クランプインサート	ポリアミド		

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (GERMILLOYD)	E-14047	証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260
証明書番号、ケーブルグランド (cULus)	E-199260	承認条件	DNV, UL, cULus

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 29-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG29-MS	バージョン	
注文番号	1719210000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 29, 4 mm, 真	
GTIN (EAN)	4008190352431	鍮、ニッケルメッキ	
数量	50 ST		

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG29-NP	バージョン	
注文番号	1719600000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG	
GTIN (EAN)	4008190352868	29, ネオプレン	
数量	50 ST		

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG29-PO	バージョン	
注文番号	1719500000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG	
GTIN (EAN)	4008190352769	29, ポリエチレン	
数量	50 ST		