

## WAD WDU1.5/BLZ/BLA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

## 一般注文データ

バージョン	端子カバー, ダークベージュ, Wemid, 高さ: 12.75 mm, 幅: 9.48 mm, 深さ: 8.85 mm, V-0
注文番号	<a href="#">1577400000</a>
種別	WAD WDU1.5/BLZ/BLA
GTIN (EAN)	4008190112165
数量	20 items

## WAD WDU1.5/BLZ/BLA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	8.85 mm	奥行き (インチ)	0.3484 inch
高さ	12.75 mm	高さ (インチ)	0.502 inch
幅	9.48 mm	幅 (インチ)	0.3732 inch
正味重量	0.4 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.008 kg CO2 eq.	

## システム仕様

バージョン 端子用

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 寸法

ピッチ (mm) (P) 4.50 mm

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		