WQB B/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







一般注文データ

	<u>'</u>
バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黒色, 24 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 15.28
	mm
注文番号	<u>1579020000</u>
種別	WQB B/3
GTIN (EAN)	4008190062392
数量	50 items

WQB B/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

承 認			
ROHS			
対法と重量			
リムと主里			
- 深さ	2.5 mm	奥行き (インチ)	0.0984 inch
高さ	23.5 mm	高さ (インチ)	0.9252 inch
国	15.28 mm	幅(インチ)	0.6016 inch
E味重量	0.95 g		
温度			
	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
Ē続動作温度、最大	70 °C		
環境製品コンプライアンス			
oHS 対応状況	 準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		
システム仕様	1		
、	端子用		
<u> </u>			
函数	3	設置アドバイス	直接実装
寸法			
	5.10 mm		
			1
基本材質	錫メッキ銅	色	黒色
************************************	20 /2 / イ 知り 		<i>₩</i> □
文グ 日本 スクク			
交差接続端子数	3	種別	渡り配線コネクタ
E格電流、多極	24 A		
平価データ	,		,
■	800 V	公称電流	24 A
追加の技術データ			
)= TT — 10 0 1	
国定形式 見及試験 バーン・	ねじ込み	<u>設置アドバイス</u>	直接実装
暴発試験バージョン	いいえ		
}類			<u> </u>
TIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
TIM 10.0	F0000400	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	EC000489 27-14-11-40	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-40

作成日 29.10.2025 07:16:25 MEZ

カタログステータス / 図面 2



WQB B/3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		