

## **CC-HO 85/54 SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







## 一般注文データ

バージョン	ClipCard, アクセサリ, 90 x 58 mm, 黒色
注文番号	<u>1603290000</u>
種別	CC-HO 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008190188306
数量	20 items

## **CC-HO 85/54 SW**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

ROHS			
寸法と重量			
深さ	13 mm	奥行き(インチ)	0.5118 inch
高さ	90 mm	- 高さ (インチ)	3.5433 inch
區	58 mm	幅(インチ)	2.2835 inch
E味重量	21.15 g		
温度			
動作温度範囲	-40100 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.197 kg CO2 e	q.
一般データ			
バージョン	マーカーホルダー		
	58 mm		
JL 94 可燃性等級	V-2		
動作温度範囲、最大	100 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
<u> </u>	黒色		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	ポリアミド66	Mario	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	MultiCard	
性奨業種 四ななもせずりのファナッ数	機械		
祖み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Accessories		
動作温度範囲	-40100 °C		
装置マーカー			
ハロゲン	いいえ		
分類			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
-02 :00 11:0	27 20 11 07	202700 12.0	27 20 11-07

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04