SSP WTL6/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







電流および電圧トランスフォーマーの配線 バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路 端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変 換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で す。

一般注文データ

バージョン	ロックアウトデバイス (端子), 橙色	
注文番号	<u>1604200000</u>	
種別	SSP WTL6/2	
GTIN (EAN)	4008190080532	
数量	100 items	

カタログステータス / 図面 1

SSP WTL6/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
	세월 다		
け法と重量			
م بـ	10.0	南仁さ (ノン・エ)	0.4004
深さ	12.6 mm	奥行き(インチ)	0.4961 inch
高さ	15.2 mm	高さ (インチ)	0.5984 inch
	5.4 mm	幅(インチ)	0.2126 inch
E味重量	0.4 g		
温度			
果管温度 R	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
システム仕様			
バージョン	その他		
ハーション 全般	عا دی		'
土以			
設置アドバイス	直接実装		
寸法			
ピッチ (mm) (P)	8.00 mm		
<u> </u>	0.00 11111		
19147 — 9			
色	橙色		
追加の技術データ			
귀숙자 가	位付されている	- 11 パックラ	古拉中壮
固定形式 爆発試験バージョン	接続されている いいえ	<u>設置アドバイス</u>	直接実装
43 stem			<u> </u>
分類 			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
	27.25.02.00	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-05-50

カタログステータス / 図面 2