### **WKB 1/10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ







電流および電圧トランスフォーマーの配線 バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路 端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変 換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能で す。

#### 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 77.3 mm	
注文番号	<u>1604330000</u>	
種別	WKB 1/10	
GTIN (EAN)	4008190129576	
数量	20 items	

カタログステータス / 図面

## **WKB 1/10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
∞ *	0.1	ぬにも(ノン・エ)	0.0400 :
深さ = *	6.1 mm	奥行き(インチ)	0.2402 inch
<u>高さ</u> 量	9.3 mm	高さ(インチ)	0.3661 inch
<u>■</u> E味重量	77.3 mm 7.53 g	幅(インチ)	3.0433 inch
温度			
	-5 °C40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
<sup>9四及</sup> 連続動作温度、最大	100 °C	上	-50 C
<b>環境製品コンプライアンス</b>			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
システム仕様			
バージョン	短絡接続		
全般			
亟数	10	 設置アドバイス	直接実装
<u> </u>	100 °C		且及入代
寸法			
ピッチ (mm) (P)	8.00 mm		
材料データ			
基本材質	ポリアミド66		
至平的員 JL 94 可燃性等級	V-2	<u>E</u>	位已
評価データ			
公称電流	41 A		
<b>追加の技術データ</b>			
	拉体ともマリンス	27 実 フ い パ ノ フ	<b>本</b> 拉中壮
国定形式 暴発試験バージョン	接続されている いいえ	 	直接実装 ねじ込み
分類	010172	47 ) [3 (0 ) ] 27	18.0 2205
TIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
CLASS 13.0	27-25-03-03 27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27 25 02 02		

作成日 03.11.2025 07:36:42 MEZ

カタログステータス / 図面 2