

## WO 76/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

A4 オフィスレーザープリンターに適した自己接着型ポリエステルラベル。

## 一般注文データ

バージョン	WriteOn, 導体およびケーブルマーカー, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, 白色
注文番号	<a href="#">1609760000</a>
種別	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	25.4 mm	高さ (インチ)	1 inch
幅	76 mm	幅 (インチ)	2.9921 inch
正味重量	39 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...80 °C
--------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤	抵抗コード準拠の素材色	9
アーケごとの数	60	印刷種別	ニュートラル
バージョン	自己接着型	幅	76 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	白色
ハロゲン	はい	基本材質	ビニールフィルム
印刷文字	非搭載	UL 969 j 準拠の認可	いいえ
動作温度範囲	-40...80 °C		

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	70 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	16 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	18 mm
導体外径、最小	6 mm	テキストフィールドの幅	19.05 mm
テキストフィールドの高さ	25.4 mm	導体外径	6 - 18 mm
接続配線の断面	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

## 重要なメモ

製品情報	1 BAGPACK = 60 PIECES
------	-----------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		