WO 76/25 TP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







図に類似

A4 オフィスレーザープリンターに適した自己接着型ポリエステルラベル。

一般注文データ

バージョン	WriteOn, 導体およびケーブルマーカー, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, 白色
注文番号	<u>1609760000</u>
種別	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

WO 76/25 TP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認			
ROHS	適合		
 寸法と重量			
	<u>'</u>		
深さ	0.08 mm	奥行き(インチ)	0.0031 inch
高さ	25.4 mm	 高さ(インチ)	1 inch
深さ <u>高さ</u> 幅	76 mm	 幅(インチ)	2.9921 inch
正味重量	39 g		

温度

動作温度範囲 -40...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
ווטווט אַן וויין נאַ	十茂(元休なり)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	ポリアクリレート接着剤	抵抗コード準拠の素材色	9
<u>アークごとの数</u>	60	印刷種別	ニュートラル
バージョン	自己接着型	幅	76 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	 色	白色
ハロゲン	はい	基本材質	ビニールフィルム
印刷文字	非搭載	UL 969 j 準拠の認可	いいえ
動作温度範囲	-4080 °C		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	70 mm ²	
導体断面、最小	16 mm ²	導体外径、最大	18 mm	
導体外径、最小	6 mm	 テキストフィールドの幅	19.05 mm	
	25.4 mm	 導体外径	6 - 18 mm	
接続配線の断面	16 - 70 mm²			

重要なメモ

製品情報	1 BAGPACK = 60 PIECES

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

2 カタログステータス / 図面