

製品イメージ



スリーブの削減によって、より小さな断面積の導体接続が容易になります。ストランドがほつれなくても、導体をクランプポイントに確実に挿入できます。スリーブの削減によって、エントリーポイントに導体を中央配置します。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, 縮小スリーブ
注文番号	1614300000
種別	ZRH 2.5/1 WS
GTIN (EAN)	4008190206789
数量	1000 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-06-30T00:00:00+02:00

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	9.4 mm	奥行き (インチ)	0.3701 inch
高さ	50.05 mm	高さ (インチ)	1.9705 inch
幅	5.55 mm	幅 (インチ)	0.2185 inch
正味重量	0.12 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 端子用

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ

基本材質	Wemid	色	白色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		