


ESO 5 DIN A4 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**一般注文データ**

バージョン	端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 黄色
注文番号	1631350000
種別	ESO 5 DIN A4 GE
GTIN (EAN)	4008190206208
数量	10 items

ESO 5 DIN A4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	16.5 mm	幅 (インチ)	0.6496 inch
正味重量	10.6 g		

温度

動作温度範囲	-40...80 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません


一般データ

抵抗コード準拠の素材色	4	
印刷の配置	水平および垂直	
アーケごとの数	60	
幅	16.5 mm	
UL 94 可燃性等級	HB	
動作温度範囲、最大	80 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	黄色	
基本材質	紙	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベル・シート
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = Insert markers	
動作温度範囲	-40...80 °C	

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

図面



ESO 5 DIN A4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**WKM インレイタグ**

WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカーは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエスチル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせることで、環境への影響を最大限に保護

一般注文データ

種別	WKM 18/43	バージョン
注文番号	1610700000	WKM, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, ワイ
GTIN (EAN)	4008190204488	ヤーとケーブルマーカー, 透明
数量	50 ST	