ESO 7 DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







一般注文データ

バージョン	端子台マーカー, マーカーの挿入, 27 x 6.3 mm, 黄 色
	6
注文番号	<u>1634780000</u>
種別	ESO 7 DIN A4 GE
GTIN (EAN)	4008190273361
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

ESO 7 DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-01

27-28-11-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

_	4-
7 .	製
/ T \	Drl's

ROHS	適合			
 寸法と重量				
深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.0394 inch	
<u>高</u> さ	27 mm	<u></u> 高さ(インチ)	1.063 inch	
幅	6.3 mm	<u>ーー</u> 幅(インチ)	0.248 inch	
正味重量	9.15 g			
温度				
動作温度範囲	-4080 °C			
W. YOUNG HAIT FOR FOLLOW FOR				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般データ				
抵抗コード準拠の素材色	4			
印刷の配置	水平および垂直			
アークごとの数	240			
幅	6.3 mm			
JL 94 可燃性等級	НВ			
動作温度範囲、最大	80 °C			
動作温度範囲、最小	-40 °C			
色	 黄色			
 基本材質	 紙			
7.	 非搭載			
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォームラベル・シート			
組み合わせごとのマーカー数	1 Label sheet = Insert markers			
動作温度範囲	-4080 °C			
分類 				
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37	

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

2 カタログステータス / 図面

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-01

27-28-11-01

27-28-11-01



図面

ESO 7 DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ESO 7 DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカーは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- リューションです。WKM ケーブル使用時の利点 • 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエステル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせること で、環境への影響を最大限に保護

一般注文データ

種別 WKM 8/30 注文番号 <u>1631910000</u> GTIN (EAN) 4008190206666 数量 50 ST バージョン WKM, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, ワイ ヤーとケーブルマーカー, 透明

カタログステータス / 図面 4