

## ESO 15 DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似

## 一般注文データ

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| バージョン      | 端子台マーカー, マーカーの挿入, 15 x 6 mm, 白色 |
| 注文番号       | <a href="#">1636510000</a>      |
| 種別         | ESO 15 DIN A4 WS                |
| GTIN (EAN) | 4008190425494                   |
| 数量         | 10 items                        |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。           |
| 利用可能期限     | 2025-08-31T00:00:00+02:00       |

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |       |           |             |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ   | 1 mm  | 奥行き (インチ) | 0.0394 inch |
| 高さ   | 15 mm | 高さ (インチ)  | 0.5906 inch |
| 幅    | 6 mm  | 幅 (インチ)   | 0.2362 inch |
| 正味重量 | 10 g  |           |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -40...80 °C |
|--------|-------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ

|                  |                                |         |
|------------------|--------------------------------|---------|
| 抵抗コード準拠の素材色      | 9                              |         |
| 印刷の配置            | 水平および垂直                        |         |
| アークごとの数          | 120                            |         |
| 幅                | 6 mm                           |         |
| UL 94 可燃性等級      | HB                             |         |
| 動作温度範囲、最大        | 80 °C                          |         |
| 動作温度範囲、最小        | -40 °C                         |         |
| 色                | 白色                             |         |
| 基本材質             | 紙                              |         |
| 印刷文字             | 非搭載                            |         |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム                         | ラベル・シート |
| 組み合わせごとのマーカース数   | 1 Label sheet = Insert markers |         |
| 動作温度範囲           | -40...80 °C                    |         |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |



## アクセサリ

## WKM インレイトグ

WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカースは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエステル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせること  
で、環境への影響を最大限に保護

## 一般注文データ

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 種別         | WKM 18/43                  | バージョン                                            |
| 注文番号       | <a href="#">1610700000</a> | WKM, 導体およびケーブルマーカース, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, ワイヤ |
| GTIN (EAN) | 4008190204488              | とケーブルマーカース, 透明                                   |
| 数量         | 50 ST                      |                                                  |