ZBW 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, 操作ツール
注文番号	<u>1650690000</u>
種別	ZBW 4
GTIN (EAN)	4008190299361
数量	1 items

ZBW 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術ナー

承認

承認			
ROHS	適合		
	AE II		
寸法と重量			
 深さ	23.75 mm	奥行き(インチ)	0.935 inch
高さ	147 mm	高さ(インチ)	5.7874 inch
幅 正味重量	27.76 mm	幅(インチ)	1.0929 inch
· —	14.96 g		
温度			-
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
^{床自冲反} 連続動作温度、最小	-40		100
主於到TF/血反、 取力	-40	生総割下温度、取入	100
環境製品コンプライアンス			
	2#14n / 7 T/A + \ 1 \		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
システム仕様			
バージョン	操作ツール		
全般			
設置アドバイス	直接実装		
材料データ			
			Int. 6
基本材質	POM		橙色
UL 94 可燃性等級	НВ		
追加の技術データ			
·미포·フ·I·I·I·I·I	本 校中状	LE ∇V ≥-4 F.Δ . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1515 =
設置アドバイス 	直接実装	爆発試験バージョン 	いいえ
分類			,
ETINA C O	FC000140	ETIMA 7.0	FC000140
ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
TOL A CC 44 C		ECLASS 12.0	21-04-50-03
	21-04-50-03		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	21-04-50-03 21-04-50-03 21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03

カタログステータス / 図面 2