

**ZBW-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

**一般注文データ**

バージョン	Zシリーズ, 操作ツール
注文番号	<a href="#">1650700000</a>
種別	ZBW-6
GTIN (EAN)	4008190299378
数量	1 items

## ZBW-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	23.75 mm	奥行き (インチ)	0.935 inch
高さ	147 mm	高さ (インチ)	5.7874 inch
幅	27.76 mm	幅 (インチ)	1.0929 inch
正味重量	17.6 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-40 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-40 °C	連続動作温度、最大	100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン	操作ツール
-------	-------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 材料データ

基本材質	POM	色	橙色
UL 94 可燃性等級	HB		

## 追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	爆発試験バージョン	いいえ
---------	------	-----------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		