

ZBW-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, 操作ツール
注文番号	1650700000
種別	ZBW-6
GTIN (EAN)	4008190299378
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-06-30T00:00:00+02:00

ZBW-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	23.75 mm	奥行き (インチ)	0.935 inch
高さ	147 mm	高さ (インチ)	5.7874 inch
幅	27.76 mm	幅 (インチ)	1.0929 inch
正味重量	17.6 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-40 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-40 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 操作ツール

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ

基本材質	POM	色	橙色
UL 94 可燃性等級	HB		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	爆発試験バージョン	いいえ
---------	------	-----------	-----

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		