

HDC 48B TOLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勤合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 36 |
| 注文番号 | 1651000000 |
| 種別 | HDC 48B TOLU 1PG36G |
| GTIN (EAN) | 4008190299620 |
| 数量 | 1 items |

HDC 48B TOLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 151 mm | 奥行き (インチ) | 5.9449 inch |
| 高さ | 94 mm | 高さ (インチ) | 3.7008 inch |
| 幅 | 90 mm | 幅 (インチ) | 3.5433 inch |
| 正味重量 | 724 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

| | | |
|------|------|------------|
| 耐薬品性 | 物質 | アセトン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| | 物質 | 掘削油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | ディーゼル |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | エチルアルコール |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | トランスミッション油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 作動油 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 冷却剤 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 石油ベンジン |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 汗 |
| | 耐薬品性 | 耐性 |
| | 物質 | 高級ガソリン |
| | 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 | |
| 耐薬品性 | 耐性 | |
| 物質 | 紫外線 | |
| 耐薬品性 | 不安定 | |
| 物質 | オゾン | |
| 耐薬品性 | 不安定 | |

バージョン

| | | | |
|-------------|----|--------------|-------|
| ケーブルグランド数 | 0 | ケーブル取り入れ口サイズ | PG 36 |
| 上部 / 底部 / 蓋 | 上部 | カバー | カバーなし |

作成日 13.03.2026 10:08:51 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC 48B TOLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| 締付けトルク | 1.2 Nm | 上部ケーブル取り入れ口数 | 1 |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0 | ハウジング設計 | 上部ケーブル導入口, プラグハウジング |
| ロックシステム設計 | エンドロッククランプ、下側 | 設計 | 標準 |
| 設置サイズ | 12 | ケーブル導入口 | スレッド付き |
| 種別 | プラグ | クランプのバージョン | 終端ロック用クランプ |
| シーリング | シーリング無し | 内付スレッド | PG 36 |
| 色 (RAL) | RAL 7035 | BG | 12 |
| Moduplug®に最適 | はい | | |

一般データ

| | | | |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

寸法

| | | | |
|----------|--------|-----------|-------|
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 幅ハウジングC | 90 mm |
| ハウジングの全長 | 132 mm | ハウジングBの高さ | 94 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 48B TOLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HDC 48B TOLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC 48B SLU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1651100000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, |
| GTIN (EAN) | 4008190299705 | ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り |
| 数量 | 1 ST | 入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 48B SDLU 2PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1667560000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, |
| GTIN (EAN) | 4008190424763 | ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 48B SLU 2M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1788360000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, |
| GTIN (EAN) | 4032248205899 | ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り |
| 数量 | 1 ST | 入れ口サイズ: M 40 |
| 種別 | HDC 48B SLU 2M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1788370000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, |
| GTIN (EAN) | 4032248205905 | ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り |
| 数量 | 1 ST | 入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 48B SDLU 2M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1788390000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, |
| GTIN (EAN) | 4032248205929 | ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 48B SDLU 1PG29G | バージョン |
| 注文番号 | 1799810000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, |
| GTIN (EAN) | 4032248247035 | ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29 |
| 種別 | HDC 48B SDLU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1904150000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, |
| GTIN (EAN) | 4032248585700 | ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 48B SLU 1M32G | バージョン |
| 注文番号 | 1904190000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, |
| GTIN (EAN) | 4032248585779 | ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り |
| 数量 | 1 ST | 入れ口サイズ: M 32 |
| 種別 | HDC 48B SDLU 2M40G | バージョン |
| 注文番号 | 1983500000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, |
| GTIN (EAN) | 4032248687787 | ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: M 40 |

HDC 48B TOLU 1PG36G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 48B SDLU 2M50G | バージョン |
| 注文番号 | 1983510000 | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, |
| GTIN (EAN) | 4032248687770 | ベースハウジング, エンドロックランプ、下側, 標準, カバー付き, |
| 数量 | 1 ST | ケーブル取り入れ口サイズ: M 50 |

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC 48B ADLU | バージョン |
| 注文番号 | 1222900000 | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔 |
| GTIN (EAN) | 4008190138004 | 壁ハウジング, エンドロックランプ、下側, 標準, カバー付き |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC 48B ALU | バージョン |
| 注文番号 | 1295600000 | HDCエンクロージャ、設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔 |
| GTIN (EAN) | 4050118092066 | 壁ハウジング, エンドロックランプ、下側, 標準, カバーなし |
| 数量 | 1 ST | |