

## KSW 2,5 24/3,5 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



図に類似

KSW マーキングストリップは、多極回路基板プラグインコネクタを識別するために使用されます。ユーザーは、特定のピッチに制限されずに、それらを個別に印刷できます。

- 防汚性ラベリング
- 幅 2.5 mm および 4 mm の被覆剥き
- 貼り付けるだけの簡単装着 - 完了
- 最適な接着性
- PVC 不使用

## 一般注文データ

バージョン	KSW, 端子マーカ, 2.5 x 84 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, 白色
注文番号	<a href="#">1652250001</a>
種別	KSW 2,5 24/3,5 1-24
GTIN (EAN)	4008 190402 129
数量	10 items

## KSW 2,5 24/3,5 1-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	2.5 mm	高さ (インチ)	0.0984 inch
幅	84 mm	幅 (インチ)	3.3071 inch
正味重量	1.25 g		

## 温度

動作温度範囲 150 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

接着剤	アクリル酸系	抵抗コード準拠の素材色	9
印刷の配置	水平	アークごとの数	20
印刷方法	熱伝達	バージョン	自己接着型
幅	84 mm	動作温度範囲、最大	150 °C
色	白色	基本材質	ポリエステル、PVCフリー
印刷色	黒色	印刷文字	数字
互換性を有するプリンター		動作温度範囲	150 °C
用途/製造元	Weidmueller	インプリント	1 - 24

## 分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		