

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態. 隔壁ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準
注文番号	<u>1652420000</u>
種別	HDC 07A AWLU
GTIN (EAN)	4008190402471
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数		A Marie Control of the Control of th
	((<u></u>)
		IS Dies

ROHS	適合	_
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	_
証明書番号(cURus)	E92202	_

寸法と重量

深さ	66 mm	奥行き(インチ)	2.5984 inch
高さ	53 mm	 高さ(インチ)	2.0866 inch
幅	37 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	1.4567 inch
取付寸法 - 幅	30 mm	正味重量	20.24 g

温度

制限温度	-40 °C 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane su	Ifonate 29/20-//9-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4	
耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	 条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	· 汗
	耐薬品性	 耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
	物質	オゾン
	耐薬品性	————————————————————— 不安定



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

バージョン			
上郊 / 庐郊 / 芙	下部	奈付け トリク	0.5 Nm
上部 / 底部 / 蓋 ハウジング設計	<u>下</u> 即 隔壁ハウジング	締付けトルク ロックシステム設計	
	標準	 設置サイズ	1
ケーブル導入口	アングル		バルクヘッド(フィードフ ルー)
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	シーリング	NBR
色(RAL)	RAL 1001	BG	1
Moduplug®に最適	いいえ		
一般データ			
/ \(\daggregarrightarrow\)	0.5 M	111 O 4 = T-146-144 /77 /77)/ O
締付けトルク	0.5 Nm	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	プラスチック	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防 爺 性
寸法			
穴ピッチ長 A2	30 mm	ケーブル導入口	アングル
<u>バニックススターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</u>	24 mm	幅の基準C1	42 mm
ハウジングの全長	42 mm		27 mm
基準B1の高さ	3 mm		<u> </u>
重要なメモ			
製品情報	ハウジングの取り付け時に	は、フラットガスケットが正しく取	り付けられていることを確認します。
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

ECLASS 14.0

27-44-02-02

27-44-02-02

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

- 13A/A		
種別	HDC 07A DODL 2BO	バージョン
注文番号	<u>1665760000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ
GTIN (EAN)	4008190422783	ジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準
数量	1 ST	
種別	HDC 07A DMDL 2BO	バージョン
種別 注文番号	HDC 07A DMDL 2BO 1665770000	パージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ
注文番号	1665770000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ