

KV 21-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG H (HDC二分割ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1656420000
種別	KV 21-M
GTIN (EAN)	4008190409432
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

KV 21-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	11.5 mm	高さ (インチ)	0.4528 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.3937 inch
正味重量	19.36 g		

温度

動作温度 -20 °C...60 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	19 mm	外側ケーブル直径、最小.	10 mm
O リング	NBR	GWDR の保護度合い	IP65
動作温度範囲、最大	60 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
スレッドピッチ	1.59 mm	ハロゲン	はい
AF サイズ 1	28 mm	AF サイズ 2	28 mm
AF サイズ	28 mm	保護度合い	IP65
ケーブルグランド	PG, PG 21	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
シールインサート	NBR	シーリング	NBR
ノッチ多層シール直径1	10 mm	ノッチ多層シール直径2	13 mm
ノッチ多層シール直径3	16 mm	ノッチ多層シール直径4	19 mm
外付スレッド	PG 21	ねじ山長さ	8 mm

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		