

HDC 16A SLU 2PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロックランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
注文番号	1665070000
種別	HDC 16A SLU 2PG16G
GTIN (EAN)	4008190421779
数量	1 items

HDC 16A SLU 2PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	96 mm
高さ	57 mm
幅	62.7 mm
取付寸法 - 高さ	40 mm
正味重量	218 g

奥行き (インチ)	3.7795 inch
高さ (インチ)	2.2441 inch
幅 (インチ)	2.4685 inch
取付寸法 - 幅	64 mm

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
耐薬品性	物質 アセトン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 捜削油
	耐薬品性 耐性
	物質 ディーゼル
	耐薬品性 耐性
	物質 エチルアルコール
	耐薬品性 耐性
	物質 トランスマッision油
	耐薬品性 耐性
	物質 作動油
	耐薬品性 耐性
	物質 冷却剤
	耐薬品性 耐性
	物質 石油ベンジン
	耐薬品性 耐性
	物質 汗
	耐薬品性 耐性
	物質 高級ガソリン
	耐薬品性 条件付き耐性
	物質 水
	耐薬品性 耐性
	物質 紫外線
	耐薬品性 不安定
	物質 オゾン
	耐薬品性 不安定

HDC 16A SLU 2PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	PG 16	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	締付けトルク	0.5 Nm
上部ケーブル取り入れ口数	0	側方ケーブル取り入れ口数	2
ハウジング設計	ベースハウジング	ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側
設計	標準	設置サイズ	5
ケーブル導入口	スレッド付き	種別	ベースハウジング
クランプのバージョン	終端ロック用クランプ	シーリング	シーリング無し
内付スレッド	PG 16	色 (RAL)	RAL 7035
BG	5	Moduplug®に最適	いいえ

一般データ

締付けトルク	0.5 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

寸法

穴ピッチ長 A2	64 mm	ケーブル導入口	スレッド付き
幅ハウジングC	29.5 mm	幅の基準C1	50 mm
ハウジングの全長	79 mm	ハウジングBの高さ	57 mm
基準B1の高さ	4 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16A SLU 2PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの運動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 16A DMDL 2BO	バージョン
注文番号	1665910000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合: IP65, 勘合状態, ハウジング上部カバー, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4008190422943	
数量	1 ST	入れ口サイズ: none