

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウジング下部カバー, 下側のサイ ドロッククランプ, 標準
注文番号	<u>1665760000</u>
種別	HDC 07A DODL 2BO
GTIN (EAN)	4008190422783
数量	1 items



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

MAMID承認件数		And a second second
		(=)
	( ( 74	IIC DNV

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E92202

## 寸法と重量

深さ	26.8 mm	奥行き (インチ)	1.0551 inch
高さ	17.5 mm	高さ (インチ)	0.689 inch
幅	36.5 mm	幅(インチ)	1.437 inch
正味重量	7 q		

### 温度

制限温度 -40 ℃ ... 125 ℃

## 環境製品コンプライアンス

環境製品コンプライアン	/ス		
20日の社体性に	淮坳 (名) 除かし		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	学拠 (光味なり) Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
REACH SVHC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4		
対薬品性	物質	アセトン	
	耐薬品性	条件付き耐性	
	物質	掘削油	
	耐薬品性	耐性	
	物質	ディーゼル	
	耐薬品性	耐性	
	物質	エチルアルコール	
	耐薬品性		
	物質	トランスミッション油	
	耐薬品性	耐性	
	物質	作動油	
	耐薬品性	耐性	
	物質	冷却剤	
	耐薬品性	 耐性	
	物質	石油ベンジン	
	耐薬品性	耐性	
	物質		
	耐薬品性		
	物質	 高級ガソリン	
	耐薬品性	条件付き耐性	
	物質	水	
	耐薬品性		
	物質	紫外線	
	耐薬品性	不安定	
	物質	オゾン	
	耐薬品性		
		个头压	



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

バージョン			
上部/底部/蓋	カバー	締付けトルク	0.5 Nm
ハウジング設計	ハウジング下部カバー	ロックシステム設計	下側のサイドロッククラン プ
設計	標準	 設置サイズ	1
ケーブル導入口	オス		カバー
クランプのバージョン	サイドロッククランプ	色(RAL)	RAL 1001
BG	1	Moduplug®に最適	いいえ
一般データ			
締付けトルク	0.5 Nm	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	プラスチック	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ		
寸法			
ケーブル道入口	+ 7	恒 ハ 古 ご ハ ぜつ	20.0
ケーブル導入口	オス	_ 幅ハウジングC	26.8 mm
ハウジングの全長	26.8 mm	ハウジングBの高さ 	17.5 mm
分類	,		
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		
	27 11 32 32		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ベース筐体



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

#### 一般注文データ

種別	HDC 07A SLU 1M20G	バージョン	
注文番号	<u>1788530000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー	
GTIN (EAN)	4032248206063	スハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ	
数量	1 ST	ロサイズ: M 20	
種別		4 - 4	
生力力	HDC 07A SLU 1PG11S	バージョン	
注文番号	1652440000	バージョン HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー	

#### 隔壁筐体



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

種別	HDC 07A ALU	パージョン
注文番号	1652410000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190402488	ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準
数量	1 ST	

作成日 06.11.2025 01:46:28 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 角度付き隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジ ングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

#### 一般注文データ

種別 HDC 07A AWLU パージョン 注文番号 1652420000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁 GTIN (EAN) 4008190402471 ハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準 数量 1 ST

#### カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

種別	HDC 07A KOLU 1M20G	バージョン	
注文番号	<u>1788540000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ	
GTIN (EAN)	4032248206070	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取	
数量	1 ST	り入れ口サイズ: M 20	
種別	HDC 07A KOLU 1PG11G	バージョン	
注文番号	<u>1652460000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ	
GTIN (EAN)	4008190402532	プリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取	
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 11	

作成日 06.11.2025 01:46:28 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ネジ取り付けハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

1327-27	-	
種別	HDC 07A ELU 1PG13G	バージョン
注文番号	1900990000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 1, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ねじ
GTIN (EAN)	4032248592920	取付けハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 13.5