

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勤合状態, ハウジング下部カバー, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
注文番号	1665900000
種別	HDC 16A DODL 1LB
GTIN (EAN)	4008190422936
数量	1 items

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

寸法と重量

深さ	90 mm	奥行き (インチ)	3.5433 inch
高さ	12.5 mm	高さ (インチ)	0.4921 inch
幅	29.5 mm	幅 (インチ)	1.1614 inch
長さ	90 mm	長さ (インチ)	3.5433 inch
正味重量	79 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	上部 / 底部 / 蓋	カバー
カバー	カバー付き	締付けトルク	0.5 Nm
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	ハウジング下部カバー
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	標準
設置サイズ	5	ケーブル導入口	フード用
種別	カバー	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	シーリング無し	色 (RAL)	RAL 7035
BG	5	Moduplug®に最適	いいえ

一般データ

締付けトルク	0.5 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

寸法

ケーブル導入口	フード用	幅ハウジングC	29.5 mm
ハウジングの全長	90 mm	ハウジングBの高さ	19.5 mm

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

フード、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 16A TOLU 1M25G	バージョン
注文番号	1788750000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248206292	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 16A TOLU 1PG16G	バージョン
注文番号	1664810000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190421519	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
数量	1 ST	
種別	HDC 25A TOLU 1M20G	バージョン
注文番号	1788710000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248206254	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
数量	1 ST	
種別	HDC 25A TOLU 1M25G	バージョン
注文番号	1788700000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4032248206247	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 25A TOLU 1PG21G	バージョン
注文番号	1664870000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部
GTIN (EAN)	4008190421571	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

フード、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 16A TSLU 1M20G	バージョン
注文番号	1041760000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248771011	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
数量	1 ST	
種別	HDC 16A TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	1788740000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248206285	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 16A TSLU 1PG16G	バージョン
注文番号	1664690000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190421397	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
数量	1 ST	
種別	HDC 25A TSLU 1M20G	バージョン
注文番号	1788680000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248206223	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
数量	1 ST	
種別	HDC 25A TSLU 1M25G	バージョン
注文番号	1788690000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4032248206230	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 25A TSLU 1PG16G	バージョン
注文番号	1664730000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190421434	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
数量	1 ST	
種別	HDC 25A TSLU 1PG21G	バージョン
注文番号	1664750000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面
GTIN (EAN)	4008190421458	ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	